


品番：EA829FB-5A

品名：M 5x 0.8/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)



販売価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
カタログ価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	V-SS-NRT STD
呼び	M5×0.8	全長(mm)	60
喰付	8P	シャンク径	5.5mm
ねじ長	22mm	■巾(mm)	4.5
■長(mm)	7	引張強度	700N/㎡以下
精度	STD	推奨下穴径	4.59~4.66mm
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	対応被削材	低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金铸件など

Vコーティング(表面処理)

ハイス溝なしタップ

軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。

ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

