

品番：EA829FB-6A

品名：M 6x 1.0/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	V-SS-NRT STD
呼び	M6×1	精度	RH7
食付	8P	全長	62mm
ねじ長	24mm	シャンク径	6mm
■長	7mm	■巾	4.5mm
対応被削材	低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金 金鋳物など	材質	HSSE(高バナジウムハイス)

Vコーティング(表面処理)

突出しセンタ:あり

油溝あり

引っ張り強度700N/mm<sup>2</sup>以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。

ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

