

品番 : EA829FE-1


品名 : M 1x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
カタログ価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼よりも速く、切削温度が低く、切削力がかかるため、切削加工性が優れている。また、切削速度が速いため、切削時間が短縮される。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて、以下の通りです。
●ねじ径の長さ(全長)
●ねじ径の長さ(有効長)
●ねじ径の長さ(有効長)



タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。タップの種類や材質、切削速度などによって、切削加工の効率や精度が異なります。OSGのタップは、高精度で安定した切削加工を実現しています。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1×0.25	全長(mm)	30
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	7	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.