

品番：EA829FE-1.7

品名：M1.7x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理により、切削加工時の切削熱に耐えることができる。また、切削加工時の切削速度を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工の効率を向上させるために、切削加工の分野で広く利用されている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて、以下の通りです。
●ねじ径の長さの単位はmmです。
●ねじ径の長さの小数点以下は四捨五入します。
●ねじ径の長さの小数点以下は、0.1mm単位で表示します。

ねじ径	ねじピッチ	ねじ長さ	ねじ径の長さ
M1.7	0.35	11	36

ねじ径	ねじピッチ	ねじ長さ	ねじ径の長さ
M1.7	0.35	11	36

タップ
タップは、ねじを切削加工するための工具です。タップは、切削加工の効率を向上させるために、切削加工の分野で広く利用されています。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.7×0.35	全長(mm)	36
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.