


品番：EA829FE-10


品名：M 10x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの長さ、下り側には ● ねじの長さ、下り側には
長い	● ねじの長さ、上り側には ● ねじの長さ、上り側には



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの長さ、下り側には ● ねじの長さ、下り側には
長い	● ねじの長さ、上り側には ● ねじの長さ、上り側には

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M10×1.5	精度	RH7
喰付	4P	全長	75mm
ねじ長	19mm	シャンク径	7mm
■長	8mm	■巾	5.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	30g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

