

品番 : EA829FE-2.5B

品名 : M2.5x0.45/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS(Hアイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは通常鋼で鋼の硬さや脆性を高める際に、鋼の成分に、タンタム・ニオブ・チタン・バナジウムなどの高炭素鋼の元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、冷却による硬化が行われる。また、硬さや脆さと比較すると、脆性割れに耐える能力が、鋼に優れている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M2.5×0.45	精度	RH4
喰付	2P	全長	44mm
ねじ長	14mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(Hアイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

