

品番：EA829FE-20D

品名：M 20x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の略称である。HSS鋼は高炭素鋼であり、鋼の特性である硬さを保つために、鋼の成分中に炭素(C)とクロム(Cr)を多く含む。鋼の成分中に炭素(C)とクロム(Cr)を多く含む。鋼の成分中に炭素(C)とクロム(Cr)を多く含む。鋼の成分中に炭素(C)とクロム(Cr)を多く含む。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて



タップ
タップ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M20×1.5	全長(mm)	105
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	15
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	178
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.