

品番：EA829FE-8C

品名：M 8x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼よりも速く、切削温度が低く、切削力も低く、切削加工性が優れている。また、切削速度が速いため、切削時間が短縮され、生産性が向上する。HSS鋼は、切削加工の分野で広く使用されている。



**ねじ径の長さについて**  
ねじ径の長さについて、以下の通りです。  
●ねじ径の長さ(ねじ長)  
●ねじ径の長さ(ねじ径)  
●ねじ径の長さ(ねじ径)  
●ねじ径の長さ(ねじ径)



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M8×1	全長(mm)	70
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	18	シャンク径(mm)	6.2
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	20
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.