品番: EA829FE-8D

品名: M 8x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,340円(税抜)/3,674円(税込)				
カタログ価 格	3,340円(税抜)/3,674円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/15 05:09現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0934ページ				















## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M8×1	全長(mm)	70
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	18	シャンク径(mm)	6.2
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス 鋼、銅	重量(g)	21
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.