

品番：EA829FF-12C

品名：M12x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	4,520円(税抜) / 4,972円(税込)		
カタログ価格	4,520円(税抜) / 4,972円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下で硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、研磨による高精度で仕上げられる。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性に劣ってはいるが、軽便に優れている。



切削径の長さについて
切削径の長さについて
● 全長
● 有効長
● 切削径の長さ



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M12×1.5	全長(mm)	82
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	23	シャンク径(mm)	8.5
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	46
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.