

品番：EA829FF-14D

品名：M14x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,460円(税抜)／7,106円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 6,460円(税抜)／7,106円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/22 19:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを維持し、酸化性を抑制する際に、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により完成されて提供されます。また、超硬合金とは異なり、研磨処理においては劣るが、切削に優れています。



| ねじ部の長さについて |         |
|------------|---------|
| 短く切った場合    | 短く切った場合 |
| 長い         | 長い      |



| ねじ部の長さについて |         |
|------------|---------|
| 短く切った場合    | 短く切った場合 |
| 長い         | 長い      |

仕様

|                                   |                                    |           |           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| メーカー                              | オーエスジー (OSG)                       | 型番        | B-NRT STD |
| 呼び                                | M14×1.5                            | 全長(mm)    | 88        |
| 喰付                                | 2P                                 | 材質        | HSS(ハイス)  |
| ねじ長(mm)                           | 25                                 | シャンク径(mm) | 10.5      |
| 被削材                               | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g)     | 79        |
| ■長(mm)                            | 11                                 | ■巾(mm)    | 8         |
| アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。 |                                    |           |           |
| 窒化処理(表面処理)                        |                                    |           |           |
| 喰付2P止り穴用                          |                                    |           |           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.