

品番：EA829HA-10B

品名：M 10x1.5 / 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
カタログ価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/30 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼種です。主に切削工具の材料として用いられます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼種です。主に切削工具の材料として用いられます。

切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M10×1.5	精度	OH2
喰付	5P	全長	75mm
ねじ長	24mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	■長	8mm
■巾	5.5mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	25g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

