


品番 : EA829HA-12B

品名 : M 12x1.75/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の炭素含有率を0.7%程度とし、クロム、ニッケル、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加して、鋼の焼入れ性を向上させた鋼種である。HSS鋼(ハイス)は、鋼の炭素含有率を0.7%程度とし、クロム、ニッケル、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加して、鋼の焼入れ性を向上させた鋼種である。HSS鋼(ハイス)は、鋼の炭素含有率を0.7%程度とし、クロム、ニッケル、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加して、鋼の焼入れ性を向上させた鋼種である。

品番	EA829HA-12B
規格	JIS B 1191
材質	HSS
全長	82mm
首下長	48mm
シャンク径	8.5mm
溝数	5P

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M12×1.75	全長	82mm
■巾(mm)	6.5	食付	5P
材質	HSS(ハイス)	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
ねじ長	29mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	溝数	4

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.