

品番：EA829HA-14M

品名：M14x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	4,940円(税抜)／5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜)／5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、超硬合金に比べては劣るが、切削に適している。



ねじ部の長さについて	
ねじ部の長さ	ねじ部の長さ



ねじ部の長さについて	
ねじ部の長さ	ねじ部の長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M14×1	全長(mm)	88
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	10.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	66
■長(mm)	11	■巾(mm)	8
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.