

品番：EA829HA-18C

品名：M 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	6,870円(税抜) / 7,557円(税込)		
カタログ価格	6,870円(税抜) / 7,557円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。主に切削工具の材料として用いられます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。主に切削工具の材料として用いられます。

切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×2.5	精度	OH3
喰付	1.5P	全長	100mm
ねじ長	37mm	首下長	55mm
シャンク径	14mm	■長	14mm
■巾	11mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	113g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

