

品番：EA829HA-18G

品名：M18x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
カタログ価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/22 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造工程での熱処理や機械加工を繰り返す際に、鋼の加工性、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入や焼戻しを繰り返した後に、球状化処理が施され、硬さが非常に高く、耐摩耗性と耐熱性を兼ね備えている。また、耐摩耗性と耐熱性を兼ね備えている。



**切削時の注意**  
● 切削速度を適切に設定する  
● 切削液を適切に供給する  
● 切削液の種類を適切に選択する  
● 切削液の濃度を適切に設定する  
● 切削液の供給方法を適切に選択する



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×1.5	全長(mm)	100
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	55	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	114
■長(mm)	14	■巾(mm)	11

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

### 代替品

	<b>品番</b> EA829HA-18H <b>コメント</b> 仕様をご確認ください。
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.