

品番 : EA829HA-18K

品名 : M18x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×1.25	全長(mm)	100
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	55	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	116
■長(mm)	14	■巾(mm)	11

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品



品番	EA829HA-18L
コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.