

品番：EA829HA-18L


品名：M18x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)			
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)			
在庫数	最新在庫：1（2026/03/22 05:50現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施されています。また、超硬合金とは異なり、耐磨耗性に劣ります。



ねじの長さについて	
ねじの長さ	ねじの長さ



ねじの長さについて	
ねじの長さ	ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×1.25	全長(mm)	100
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	55	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	114
■長(mm)	14	■巾(mm)	11
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.