

品番 : EA829HA-18S

品名 : M18x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	12,800円(税抜)／14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜)／14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 00:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×0.75	全長(mm)	95
喰付	9P	材質	HSS (ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	50	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	108
■長(mm)	14	■巾(mm)	11

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.