

品番：EA829HA-2.2B

品名：M2.2x0.45/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,900円(税抜)／2,090円(税込)			
カタログ価格	1,900円(税抜)／2,090円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:49現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、コバルトなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだされ生産される。また、超硬合金とは異なり、研磨処理においては劣るが、切削に優れている。

OSG HSS 1558

切削時の注意について
削り屑の除去
削り屑の除去
削り屑の除去
削り屑の除去

OSG HSS 1558

OSG HSS 1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.2×0.45	全長(mm)	42
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.