

品番：EA829HA-22P


品名：M22x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/05 00:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高める際に、鋼の成分中に、タンタル・ニオブ・バナジウム・コバルトなどの高硬度の元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、硬度を比較すると、炭素鋼に比べては劣るが、著性に優れている。



切削時の留意点について
● ねじり力
● 送り
● 切削速度
● 潤滑油
● 冷却水



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M22×0.5	全長(mm)	85
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	15	シャンク径(mm)	17
首下長(mm)	30	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	149
■長(mm)	16	■巾(mm)	13

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.