

品番：EA829HA-24D

品名：M24x 2.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	25,400円(税抜)／ 27,940円(税込)			
カタログ価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 00:19現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施される。また、超硬合金とは異なり、切削速度においては劣るが、耐用性に優れている。

OSG	HA829HA-24D	M24x2.5/9P	120	243	15	18	45	66	19	25,400	27,940
-----	-------------	------------	-----	-----	----	----	----	----	----	--------	--------

ねじの長さについて	
ねじの長さ	全長
ねじの長さ	全長

OSG	HA829HA-24D	M24x2.5/9P	120	243	15	18	45	66	19	25,400	27,940
-----	-------------	------------	-----	-----	----	----	----	----	----	--------	--------

OSG	HA829HA-24D	M24x2.5/9P	120	243	15	18	45	66	19	25,400	27,940
-----	-------------	------------	-----	-----	----	----	----	----	----	--------	--------

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M24×2.5	全長(mm)	120
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
首下長(mm)	66	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	243
■長(mm)	18	■巾(mm)	15
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.