

品番 : EA829HA-24G


品名 : M24x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 17:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスとよばれる。ハイスは製造途中で焼入れと焼戻しを繰り返すことで、鋼の表面に高炭素鋼を施す。鋼の表面に高炭素鋼を施すことで、焼入れと焼戻しを繰り返すことで、鋼の表面に高炭素鋼を施す。鋼の表面に高炭素鋼を施すことで、焼入れと焼戻しを繰り返すことで、鋼の表面に高炭素鋼を施す。



製品の長さについて
製品の長さについて




仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M24×2	全長(mm)	120
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
首下長(mm)	66	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	240
■長(mm)	18	■巾(mm)	15

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品

	品番 EA829HA-24H コメント 仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.