

品番：EA829HA-27A


品名：M27x 3.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	21,600円(税抜)／ 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜)／ 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/22 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは高速鋼(High-Speed Steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスと略称される。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を有する鋼に、鋼の成分に、タングステン、モリブデン、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入時の熱処理を施した後、研磨による磨きで仕上げられる。また、超硬合金とは異なり、超硬合金に比べては劣るが、切削に優れている。



ねじ部の長さについて	
ねじ部の長さ	ねじ部の長さ



ねじ部の長さについて	
ねじ部の長さ	ねじ部の長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M27×3	全長(mm)	130
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	20
首下長(mm)	71	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	311
■長(mm)	18	■巾(mm)	15

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品

	品番 EA829HA-27B コメント 仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.