

品番：EA829HA-28A

品名：M28x 3.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	26,300円(税抜)／ 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜)／28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスと略称される。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を有する鋼に、鋼の成分に、タングステン、モリブデン、バナジウムといった合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による研磨された状態で提供される。また、超硬合金とは異なり、超硬合金に比べては劣るが、切削に適している。

OSG HSS 135B

ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて

OSG HSS 135B

OSG HSS 135B

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M28×3	全長(mm)	135
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	48	シャンク径(mm)	21
首下長(mm)	74	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	363
■長(mm)	20	■巾(mm)	17

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品



品番 EA829HA-28B
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.