

品番 : EA829HA-2D

品名 : M 2x0.25 / 9P ハンドタップ(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/14 16:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0935ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSは高炭素鋼(High-carbon steel)の略記で、
あり、ハイススピードスチールを鍛めてハイス
と呼ぶ。主に工具として使用される。被削材
範囲を較小のノッペル、鋼、アルミニウム、ダクタ
ン、モリブデン、バナジウムといった金属成分
を含有する。工具の耐久性が高く、工具寿命が長
く、研磨により形状が修復される。また、
被削材に適応する工具の機械的強度においては
多くの場合に優れている。



仕様

| | | | |
|---------|--|-----------|----------|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
| 呼び | M2×0.25 | 全長(mm) | 40 |
| 噸付 | 9P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 8 | シャンク径(mm) | 3 |
| 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物 | 溝数 | 3 |
| 重量(g) | 3 | ■長(mm) | 5 |
| ■巾(mm) | 2.5 | | |

止り穴・通り穴用。

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.