

品番 : EA829HA-5.5CA

品名 : M5.5x 0.9/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高める際に、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、硬度を比較すると、炭素鋼に比べては劣るが、著性に優れている。



**切削時の留意点について**  
切削時の留意点について



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M5.5×0.9	全長(mm)	60
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	17	シャンク径(mm)	5.5
首下長(mm)	25	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	10
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.