

品番：EA829HA-5J

品名：M 5x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 1,610円(税抜)／1,771円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 1,610円(税抜)／1,771円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/22 04:37現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |  |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |  |



**HSS鋼(ハイス)**  
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研削による処理が施されることが多い。また、超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣るが、切削に優れている。

OSG HSS 1558

| 切削時の注意 |           |
|--------|-----------|
| 切削速度   | 1000rpm   |
| 送り     | 0.1mm/rev |
| 切削液    | 水溶性切削液    |

| 切削時の注意 |           |
|--------|-----------|
| 切削速度   | 1000rpm   |
| 送り     | 0.1mm/rev |
| 切削液    | 水溶性切削液    |

| 切削時の注意 |           |
|--------|-----------|
| 切削速度   | 1000rpm   |
| 送り     | 0.1mm/rev |
| 切削液    | 水溶性切削液    |

仕様

|                                         |              |           |                                                          |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| メーカー                                    | オーエスジー (OSG) | 型番        | HT STD                                                   |
| 呼び                                      | M5×0.5       | 全長(mm)    | 60                                                       |
| 喰付                                      | 1.5P         | 材質        | HSS(ハイス)                                                 |
| ねじ長(mm)                                 | 15           | シャンク径(mm) | 5.5                                                      |
| 首下長(mm)                                 | 24           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数                                      | 3            | 重量(g)     | 10                                                       |
| ■長(mm)                                  | 7            | ■巾(mm)    | 4.5                                                      |
| 止り穴・通り穴用。<br>切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |              |           |                                                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.