

品番：EA829HA-7H

品名：M 7x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,540円(税抜)／2,794円(税込)			
カタログ価格	2,540円(税抜)／2,794円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:32現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われます。また、超硬合金とは異なり、衝撃に強く、耐摩耗性に優れています。

OSG HSS 1558

ねじの長さについて
ねじの長さ
ねじの長さ

OSG HSS 1558

OSG HSS 1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M7×0.5	全長(mm)	65
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	15	シャンク径(mm)	6.2
首下長(mm)	29	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	15
■長(mm)	8	■巾(mm)	5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			