

品番：EA829HA-7J

品名：M 7x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造工程で焼入れや焼戻し処理を施すことで、鋼の表面に高炭素鋼の層を形成し、硬さを高くし、タングステン・コバルト・バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による光沢が得られる。また、硬度が鋼と比較すると、数倍程度に高いために、切削加工に適している。



切削時の留意点について
切削時の留意点として、以下の点に注意してください。
● 切削速度を適切に設定してください。
● 切削液を適切に供給してください。
● 切削方向を適切に設定してください。
● 切削工具の刃先を適切に研磨してください。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M7×0.5	全長(mm)	65
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	15	シャンク径(mm)	6.2
首下長(mm)	29	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	15
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.