

品番 : EA829HA-8K

品名 : M 8x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,820円(税抜)／3,102円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,820円(税抜)／3,102円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/22 05:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ                      |      |   |



仕様

|         |              |           |                                                          |
|---------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番        | HT STD                                                   |
| 呼び      | M8×0.5       | 全長(mm)    | 70                                                       |
| 喰付      | 9P           | 材質        | HSS(ハイス)                                                 |
| ねじ長(mm) | 15           | シャンク径(mm) | 6.2                                                      |
| 首下長(mm) | 30           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数      | 4            | 重量(g)     | 17                                                       |
| ■長(mm)  | 8            | ■巾(mm)    | 5                                                        |

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.