

品番 : EA829HC-2B

品名 : M 2x 0.4/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/19 11:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0936ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	仕様
長い	・仕様が「標準」の場合
短い	・切削部の長さの指定がある場合
	・切削部の長さの指定がない場合
	・工具鋼が長い

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-HT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M2×0.4
全長(mm)	40	喰付	1.5P
ねじ長(mm)	12	シャンク径(mm)	3
■巾(mm)	2.5	■長(mm)	5
溝数	3	精度	STD
対応被削材	炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物 など		

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

TiNコーティング(表面処理)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.