

品番 : EA829HE-10BB

品名 : M10x1.25/1.5P ハンド`タップ° (ステンレス用/ホモ処理)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,460円(税抜) / 2,706円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,460円(税抜) / 2,706円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/02 16:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0901ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                               |                 |       |   |
|-------------------------------|-----------------|-------|---|
| メーカー                          | オーエスジー (OSG)    | 型番    | EX-SUS-HT STD                             |
| 呼び                            | M10×1.25        | 全長    | 75mm                                      |
| ■巾(mm)                        | 5.5             | 食付    | 1.5P                                      |
| 材質                            | HSSE(高バナジウムハイス) | ねじ長   | 24mm                                      |
| 首下長                           | 41mm            | シャンク径 | 7mm                                       |
| 溝数                            | 3               | 被削材   | ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼、炭素鋼、合金鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| ホモ処理(表面処理)                    |                 |       |   |
| 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。 |                 |       |   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.