


品番 : EA829HE-12A

品名 : M12x1.75/ 5P ハンドタップ° (ステンレス用/ホモ処理)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/02 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-HT STD
呼び	M12×1.75	全長	82mm
■巾(mm)	6.5	食付	5P
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	ねじ長	29mm
首下長	48mm	シャンク径	8.5mm
溝数	3	被削材	ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼、炭素鋼、合金鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ホモ処理(表面処理)			
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.