

品名 : M18x 2.5/1.5P ハンド`タツプ` (ステンレス用/ホモ処理)



販売価格	8,300円(税抜)／9,130円(税込)			
カタログ価格	8,300円(税抜)／9,130円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 23:39現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



贈付部の長さ	特長
短い	●止まり穴、下穴長さに余裕がない場合に使用
長い	●めねじの仕上げ面が良好 ●切剛抵抗が小さい ●工具寿命が長い

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-HT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M18×2.5
全長(mm)	100	喰付	1.5P
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	14
■巾(mm)	11	■長(mm)	14
溝数	4	精度	STD
ホモ処理(表面処理)			
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。			

© 2018 ESCO Co.,Ltd.