

品番 : EA829HG-10C

品名 : M10x1.25/ 3P ハンドタップ° (アルミニウム合金用)



販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
長い	・仕上がり、手振で止
短い	・切削部が短く、切削
長い	・切削部の長さ、切削
短い	・工具寿命が短い

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	AL-HT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
材質	HSS(ハイス)	精度表記	STD
精度	OH2	ねじ長(mm)	32
シャンク径	7mm	溝数	3
突出しセンチ(mm)	—	重量(g)	25
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.