

品番 : EA829HG-10D

品名 : M10x1.25/1.5P ハンドタップ° (アルミニウム合金用)



販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/01 10:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0936ページ		



切削部の長さについて	
長い	・仕上がり、手振で加工 ・切削力が増加し、切削速度が低下 ・切削屑が排出されず、切削部の温度が上昇 ・工具寿命が短い
短い	・切削力が増加し、切削速度が低下 ・切削屑が排出されず、切削部の温度が上昇 ・工具寿命が短い

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	AL-HT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
精度表記	STD	精度	OH2
ねじ長(mm)	32	シャンク径	7mm
溝数	3	突出しセンチ(mm)	—
重量(g)	24	■巾(mm)	5.5
■長(mm)	8		

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.