


品番 : EA829HG-12BA

品名 : M12x1.75/1.5P ハンドタップ° (アルミニウム合金用)



販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	仕様
長い	・仕様が「標準」の場合 ・切削部の長さの指定がない場合 ・切削部の長さの指定がある場合
短い	・切削部の長さの指定がない場合 ・切削部の長さの指定がある場合

## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	AL-HT STD
呼び	M12×1.75	全長(mm)	82
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
精度表記	STD	精度	OH2
ねじ長(mm)	38	シャンク径	8.5mm
溝数	4	突出しセンチ(mm)	-
重量(g)	40	■巾(mm)	6.5
■長(mm)	9		

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.