

品名 : M12x1.25/ 3P ハント`タッフ° (アルミニウム合金用)



販売価格	3,020円(税抜)／3,322円(税込)			
カタログ価格	3,020円(税抜)／3,322円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 17:26現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0901ページ			



雄付け部の長さ	特長
短い	●止まり穴、下穴機などに ●糸棒がない場合に使用
長い	●めねじの仕上げ面が良好 ●切屑断片が小さい ●工具寿命が長い

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	AL-HT STD
呼び	M12×1.25	全長(mm)	80
喰付	3P	材質	HSS(ハイス)
精度表記	STD	精度	OH2
ねじ長(mm)	38	シャンク径	8.5mm
溝数	4	突出しセンチ(mm)	—
重量(g)	38	■巾(mm)	6.5
■長(mm)	9		

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。

© 2018 ESCO Co.,Ltd.