


品番：EA829HG-8BA

品名：M 8x1.25/1.5P ハンドタップ° (アルミニウム合金用)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	70
ねじ	・標準 ・標準以下 ・標準以上
ねじ	・標準 ・標準以下 ・標準以上
ねじ	・標準 ・標準以下 ・標準以上

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	AL-HT STD
呼び	M8×1.25	全長(mm)	70
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
精度表記	STD	精度	OH2
ねじ長(mm)	30	シャンク径	6.2mm
溝数	3	突出しセンチ(mm)	3.5
重量(g)	16	■巾(mm)	5
■長(mm)	8		

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.