

品番 : EA829HH-12A

品名 : M12x1.75/ 3P ハンドタップ<sup>°</sup> (樹脂用/塗化処理)



販売価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
カタログ価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-PLA-HT STD
呼び	M12×1.75	全長(mm)	82
噸付	3P	入数	1本
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	精度表記	STD
精度	OH4	ねじ長(mm)	29
首下長(mm)	48	シャンク径	8.5mm
溝数	5	突出センタ	—
重量(g)	42	■巾(mm)	6.5
■長(mm)	9		

塗化処理(表面処理)

フェノール(ペークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.