

品番：EA829HH-5

品名：M 5x0.8 / 3P ハンドタップ° (樹脂用/窒化処理)



販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-PLA-HT STD
呼び	M5×0.8	精度	OH4
食付	3P	全長	60mm
ねじ長	16mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	4
突き出しセンチ	あり	材質	Co-HSS(コバルトハイス)
重量	10g		

窒化処理(表面処理)

フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.