

品番 : EA829HJ-1.7B

品名 : M1.7x0.35/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)



販売価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
カタログ価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



ねじ径の長さについて	
ねじ径の長さ	11mm
全長	36mm
■長	5mm
■巾	2.5mm

材質	HSSE(高バナジウムハイス)
重量	3g

精度	OH2
----	-----

全長	36mm
シャンク径	3mm
突き出しセンチ	あり

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M1.7×0.35	精度	OH2
食付	1.5P	全長	36mm
ねじ長	11mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
溝数	3	突き出しセンチ	あり
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	3g

窒化処理(表面処理)

アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.