



品番 : EA829HJ-12E

品名 : M12x1.25/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M12×1.25	精度	OH4
食付	3P	全長	82mm
ねじ長	29mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	■長	9mm
■巾	6.5mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
重量	41g		

窒化処理(表面処理)

アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.