

品番：EA829HJ-14A

品名：M14x 2.0/ 3P ハンドタップ(ダ 1カスト用)



販売価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
カタログ価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	11mm
全長	88mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M14×2	全長(mm)	88
喰付	3P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	30	首下長(mm)	48
シャンク径	10.5mm	溝数	4
突出しセンチ(mm)	—	重量(g)	65
■巾(mm)	8	■長(mm)	11

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.