

品番：EA829HJ-14A

品名：M14x 2.0/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)



販売価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
カタログ価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 20:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M14×2	精度	OH4
食付	3P	全長	88mm
ねじ長	30mm	首下長	48mm
シャンク径	10.5mm	■長	11mm
■巾	8mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
重量	65g		

窒化処理(表面処理)

アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.