


品番：EA829HJ-18B

品名：M18x 2.5/1.5P ハンドタップ(ダ イカスト用)



販売価格	8,740円(税抜) / 9,614円(税込)		
カタログ価格	8,740円(税抜) / 9,614円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	112
ねじ部の長さ	37
全長	150

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M18×2.5	全長(mm)	100
喰付	1.5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	37	首下長(mm)	55
シャンク径	14mm	溝数	4
突出しセンチ(mm)	—	重量(g)	112
■巾(mm)	11	■長(mm)	14

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.