

品番 : EA829HJ-2.3BA

品名 : M2.3x 0.4/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)



販売価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	仕様
長い	・仕様が「標準」の場合 ・切削部の長さの指定がない場合 ・切削部の長さの指定がある場合
短い	・切削部の長さの指定がない場合 ・切削部の長さの指定がある場合

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M2.3x0.4	全長(mm)	42
喰付	1.5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH2
ねじ長(mm)	13	首下長(mm)	—
シャンク径	3mm	溝数	3
突出しセンチ(mm)	1	重量(g)	4
■巾(mm)	2.5	■長(mm)	5

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.