

品番：EA829HJ-20A

品名：M20x 2.5/ 3P ハンドタップ(ダ 1カスト用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,400円(税抜) / 12,540円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,400円(税抜) / 12,540円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 22:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ                      |      |   |



#### 仕様

|            |              |         |                  |
|------------|--------------|---------|------------------|
| メーカー       | オーエスジー (OSG) | 型番      | EX-DC-HT STD     |
| 呼び         | M20×2.5      | 全長(mm)  | 105              |
| 喰付         | 3P           | 材質      | HSSE (高バナジウムハイス) |
| 精度表記       | STD          | 精度      | OH4              |
| ねじ長(mm)    | 37           | 首下長(mm) | 58               |
| シャンク径      | 15mm         | 溝数      | 4                |
| 突出しセンチ(mm) | —            | 重量(g)   | 138              |
| ■巾(mm)     | 12           | ■長(mm)  | 15               |

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.