

品番：EA829HJ-8BA

品名：M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(ダ イカスト用)



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	仕様
長い	・仕様が「全長」の場合 ・切削部の長さの指定が必須
短い	・切削部の長さの指定が必須 ・切削部の長さが短い

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-DC-HT STD
呼び	M8×1.25	全長(mm)	70
喰付	1.5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	22	首下長(mm)	37
シャンク径	6.2mm	溝数	4
突出しセンチ(mm)	—	重量(g)	17
■巾(mm)	5	■長(mm)	8

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。

窒化処理(表面処理)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.